

## Clave 482


### 1. Descripción del producto:

Lima aderezadora (LL)

<b>Dimensiones (in):</b>	8" x 1" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	200 x 25 x 25
<b>Especificación:</b>	89A220H5VA2
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio



### Tipo LL



L = 200 mm  
T = 25 mm  
H = 25 mm



Uso Manual

### 1. Aplicación

- Para limpiar y destapar ruedas de diamante y CBN.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Proceda a acercar la lima poco a poco hacia a la rueda para que haga fricción y logre destapar la rueda.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura o tiene un daño evidente, no deberá ser usada para evitar algún accidente.

### 5. Almacenamiento

- La lima debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesta por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 5 unidades.