

Ficha técnica

Clave

1435




1. Descripción del producto:

Rectificador de diamante conglomerado


Dimensiones (in): 1-9/16" x 3/4"

Dimensiones (mm): 39.88 x 19

Especificación: CONGLOMERADO



DT1A



Ruedas



Instrucciones de operación



Rectificadora de
superficies planas

1. Aplicación

- Para aderezado en operaciones de rectificado cilíndrico exterior de superficies planas.
- Distribución homogénea del diamante que garantiza un desempeño consistente durante su vida.
- Ideal para ruedas mayores de 500 mm de diámetro.
- Recomendable para aderezar ruedas de óxido de aluminio y cerámico vitrificado o resinosas.

2. Instrucciones de operación

- Monte el aderezador apropiadamente sobre un porta herramientas.
- El ancho de 6 mm debe estar paralelo y tangente al ancho de la rueda.
- Efectué el proceso de rectificado.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el rectificador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un rectificador sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá utilizado.

5. Almacenamiento

- El rectificador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.