

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

## Clave 1550

### 1. Descripción del producto:

Mini cepillo manual recto con mango de madera

**Largo total de Cepillo (L):** 7-3/4" / 197 mm

**Sección de filamentos (A):** 3/8" / 10 mm

**Longitud útil del alambre (H):** 1/2" / 13 mm


**Material del filamento:** Nylon

**Número de hileras** 3 x 7

**Línea:** EasyCut®



### Tipo CMR



**L = 197 mm**

**A = 10 mm**

**H = 13 mm**



### 1. Aplicación

- Mini cepillo con filamentos de nylon con mango de madera ergonómico.
- Ideal para remoción de ligeras rebabas de cualquier proceso de manufactura en cualquier material, se puede usar en interiores y lugares de difícil acceso, adicional se puede limpiar cualquier tipo de suciedad no incrustada como óxido, pintura, etc.
- Excelente resistencia de los filamentos (no se desprenden).

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si el producto sufre fractura, desprendimiento de una sección se sospecha que puede tener daño no deberá ser utilizado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)