

# Ficha técnica



## Clave 2487 Soft Touch

### 1. Descripción del producto:

Bonete de lana con sistema de sujeción  
**ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 3" x 1"

Dimensiones (mm): 85 x 25

Especificación: TENAZIT SOFT TOUCH


Material: Lana

Corte: Extra Alto

Máx. RPM: 3,000



### Bonete



D = 85 mm



Pintura  
Automotriz



**Bodyshop:** Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



**Detallista:** Talleres de estética y detallado automotriz.

### 1. Aplicación

- Bonete recomendado para pulir partes sintéticas pintadas (800 a 1000 RPM) o un extra corte.
- Remueve rayas profundas de superficies pintadas sin lustre y mates.
- Pad híbrido, combina un bonete de lana natural sobre una base de esponja.
- A través de sus largas fibras absorbe más pasta que cualquier otro pad y provee gran refrigeración gracias a la lana natural.
- Tiene la tasa de remoción más alta de todos los pads de pulido. El trabajo de pulido se realiza hasta en un 30% más rápido que las esponjas convencionales.
- Alto rendimiento y extra corte.



### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte el bonete en el respaldo indicado.
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el bonete se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo para limpieza clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla.

### 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

### 4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 5. Unidades de empaque

- 10 piezas.

www.austromex.com.mx