

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2528

1. Descripción del producto:

Interrespaldo para discos de lija autoadheribles.

Dimensiones (in): 1 - 1/4

Dimensiones (mm): 31

Especificación: MICRO CUSHION PAD



Lijadora
neumática
orbital

1. Aplicación

- Interrespaldo para discos de lija autoadheribles clave 2525, 2526 y 2527.
- Excelente para superficies con radios, ya que aporta flexibilidad durante la operación.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora neumática orbital clave 2512.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija autoadherible en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Caja plástica de 10 piezas.