Ficha técnica

Clave

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado

| Diámetro (D): | 4-1/2" / 115 mm |
|--|------------------|
| Espesor: | 3/8" / 10 mm |
| Barreno (d): | Multi Rosca |
| Calibre: | 0.020" / 0.50 mm |
| Law 244 de | |


Longitud útil de alambre (H): 1" / 25 mm

Número de Trenzas:

20T INOX 0.50 Especificación:

Máx. RPM: 12,000





TENAZIT®





*Multi-rosca: Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.





















Angular

1. Aplicación

- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- · Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- · Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, asi como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.
- · Calibre más grueso por lo que se obtiene una mayor remoción

2. Instrucciones de operación

- · Montar en esmeriladora angular.
- · No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empague original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.

www.austromex.com.mx