

Clave 2932


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo strip

Diámetro (D):	1-9/16" / 40 mm
Barreno (d):	3/8" / 10
Calibre :	0.008" / .200 mm
Longitud útil de alambre (H):	8 mm
Sección de filamentos (A):	1" / 25 mm
Material de filamento:	Acero
Máx. RPM:	18,000
Línea:	Kreator



Tipo CRO



D = 40 mm
d = 10 mm
H = 8 mm
A = 25 mm



1. Aplicación

- Cepillo especializado para eliminar excesos de pintura, plástico, resina, suciedad y además cualquier material aislante de cables y conductores eléctricos, otra de las aplicaciones más comunes es la limpieza como proceso final para el duplicado de llaves.
- Adicional se puede utilizar para limpieza interna de óxido o cualquier suciedad o recubrimiento.
- Excelente resistencia al desgaste y alta densidad para un arranque de material suave, uniforme y comfortable.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en máquinas estacionarias especializadas u opcional con el adaptador clave 1627 para máquinas portátiles (mototool o taladro).
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.