


# Ficha técnica

Clave  
**2948**



**BDE**



## 1. Descripción del producto:

Broca de diamante electrodepositado

**Dimensiones (in):** 3/8"

**Dimensiones (mm):** 10 mm

**Especificación:** VIDRIO ELECTRODEPOSITADO

**Máx. rpm:** 2,800



**D = 10 mm**

**S = 6.4 mm**

**L = 65 mm**

**X = 2 mm**



## 1. Aplicación

- Para perforaciones en placas de porcelanato y azulejo.
- Excelentes acabados.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un taladro.
- Uso en húmedo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.