

Clave 3863

1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de inoxidable

Dimensiones (in): 4-1/2" x 1/4" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 7 x 22.23 mm

Abrasivo: Zirconio

Especificación: ZRZ24R4BF INOX XL


Máx. rpm: 13,300

Línea Magma

Vel. Máxima: 80 m/s



Tipo 27



D = 115 mm

T = 7 mm

H = 22.23 mm

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



1. Aplicación

- Para desbaste de acero inoxidable.
- Con barreno especial para montaje rápido en esmeriladora angular con sistema X-Lock de cambio rápido.
- Para uso industrial donde se requiera un disco con alto rendimiento y velocidad de remoción alta.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes o caídas. Si el disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora con sistema X-Lock de cambio rápido.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.