


Clave  
**939**

## 1. Descripción del producto:

Respaldo para fibrodiscos

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 5" x 5/8"-11H      |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 125 x 15.9-11 H    |
| <b>Especificación:</b>   | POLYMIDA PARA D.L. |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 11,000             |



## 1. Aplicación

- Fabricados con hule de alta calidad, para soportar el calor, el apriete, la flexibilidad y así asegurar así el rendimiento del disco de lija.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.